



## Keményfém műfúró, Fúró Ø: 40mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	795250 40
GTIN	9002696014294
Árucikk kategória	76H

### Leírás

**Kivitel:**

Két élű, hengeres szárral.

**Keményfém betétekkel;** nagyon stabil. Keményfában, műanyagokban, bevonattal ellátott lapokban, stb. történő fúráshoz.

**Felhasználás:**

Kiszakadásmentes, mérettartó zsákfuratok, valamint körfuratok készítéséhez.

**Szabvány:**

**DIN 7483 G**

### Műszaki leírás

Fúró Ø	40 mm
Teljes hossz	90 mm
Szárméret	10×30 mm
Vágóélek száma Z	2
Termék fajtája	Fafúró

### Tartozék

Fúró hosszabbító Szár Ø-höz 10 mm	795270 10
-----------------------------------	-----------

