



Hornyos anya csavarozó, Penge Ø: 8mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	666600 8
GTIN	7610733086382
Árucikk kategória	63E

Leírás

Kivitel:

„Classic” erős nyél áttetsző, ütésálló műanyagból (kadmiummentes). Csőpenge különösen mély fejrészsel kiálló csavarfejekhez.

Felhasználás:

Hornyos anyákhoz a DIN 546 szerint.

Alapanyag:

Penge PB Swiss Tools speciális ötvözetből, nikkelezett és krómozott felület.

Műszaki leírás

Teljes hossz	200 mm
Anyák	M4
Penge Ø	8 mm
Lyuk Ø	4,2 mm
Pengehossz	100 mm
Csapvastagság a	1,4 mm
Sorozat	Classic
Profil	Hornyos anya
Termék fajtája	Csavarhúzó