



Hornyos anya csavarozó, Penge Ø: 18mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	666600 18
GTIN	7610733086429
Árucikk kategória	63E

Leírás

Kivitel:

„Classic” erős nyél áttetsző, ütésálló műanyagból (kadmiummentes). Csőpenge különösen mély fejrészrel kiálló csavarfejekhez.

Felhasználás:

Hornyos anyákhoz a DIN 546 szerint.

Alapanyag:

Penge PB Swiss Tools speciális ötvözetből, nikkelezett és krómozott felület.

Műszaki leírás

Teljes hossz	245 mm
Penge Ø	18 mm
Anyák	M10
Lyuk Ø	10,5 mm
Csapvastagság a	3,5 mm
Pengehossz	120 mm
Sorozat	Classic
Profil	Hornyos anya
Termék fajtája	Csavarhúzó