



Villanszerelő csavarhúzó készlet, 5 darabos laposhoz és Pozidriv-hoz, csökkent penge Ø, teljesen szigetelt, Csavarhúzók száma: 3/2



Rendelési adatok

Rendelés száma	667240 3/2
GTIN	4013288164544
Árucikk kategória	63H

Leírás

Kivitel:

Kisebb penge Ø, teljesen szigetelt 1000 V-ig DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. szerint.

Tartalom:

1-1 db lapos csavarhúzó Phillipshez 663200 sz. 3,5; 4; 5,5 méret.

1-1 db csavarhúzó Pozidriv-hoz, 668720 sz. 1 és 2 méret.

Műszaki leírás

Csavarhúzók száma	5
Profil	Pozidriv csavarhúzó
Profil	Lapos csavarhúzó
Szabvány	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Termék fajtája	Csavarhúzó

Tartozék

Lapos villanszerelő csavarhúzó, csökkentett penge Ø-vel, Kraftform nyéllelteljesen szigetelt Pengeszélesség b 4 mm

663200 4

Szerszámtartó, falra rögzíthető Típus S	667077 S
Villanyszerelő csavarhúzó Pozidrivhoz, csökkentett penge Ø-vel, Kraftform nyéllelteljesen szigetelt Kereszthorony méret 2	668720 2
Lapos villanyszerelő csavarhúzó, csökkentett penge Ø-vel, Kraftform nyéllelteljesen szigetelt Pengeszélesség b 3,5 mm	663200 3,5
Lapos villanyszerelő csavarhúzó, csökkentett penge Ø-vel, Kraftform nyéllelteljesen szigetelt Pengeszélesség b 5,5 mm	663200 5,5
Villanyszerelő csavarhúzó Pozidrivhoz, csökkentett penge Ø-vel, Kraftform nyéllelteljesen szigetelt Kereszthorony méret 1	668720 1