




## Lyukasztó erősített kivitel, Hegy Ø: 7mm



### Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 745500 7      |
| GTIN              | 4049002002540 |
| Árucikk kategória | 73U           |

### Leírás

#### Kivitel:

Nyolcszögletű szár kúpos tuskével, egyenletesen átedzett. A speciális **edzett ütőfej** miatt az ütőfej nem forgácsolódik szét.

Erős kivitel DIN 6458 D szerint. **Nemesített ütőfej.**

#### Szabvány:

**DIN 6458 D.**

**Geprüfte Sicherheit nach DIN 7255.**

#### Alapanyag:

Normál minőség króm-vanádium acélból, lakkozott szár.

### Műszaki leírás

|                |           |
|----------------|-----------|
| Teljes hossz   | 120 mm    |
| Hegy Ø         | 7 mm      |
| Szár Ø         | 12 mm     |
| Súly           | 105 g     |
| Termék fajtája | Lyukasztó |