




## Lyukasztó erősített kivitel, Hegy Ø: 3mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	745500 3
GTIN	4049002002502
Árucikk kategória	73U

### Leírás

#### Kivitel:

Nyolcszögletű szár kúpos tuskével, egyenletesen átedzett. A speciális **edzett ütőfej** miatt az ütőfej nem forgácsolódik szét.

Erős kivitel DIN 6458 D szerint. **Nemesített ütőfej.**

#### Szabvány:

**DIN 6458 D.**

**Geprüfte Sicherheit nach DIN 7255.**

#### Alapanyag:

Normál minőség króm-vanádium acélból, lakkozott szár.

### Műszaki leírás

Hegy Ø	3 mm
Teljes hossz	120 mm
Szár Ø	12 mm
Termék fajtája	Lyukasztó