




Lyukasztó erősített kivitel, Hegy Ø: 4mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	745500 4
GTIN	4049002002519
Árucikk kategória	73U

Leírás

Kivitel:

Nyolcszögletű szár kúpos tuskével, egyenletesen átedzett. A speciális **edzett ütőfej** miatt az ütőfej nem forgácsolódik szét.

Erős kivitel DIN 6458 D szerint. **Nemesített ütőfej.**

Szabvány:

DIN 6458 D.

Geprüfte Sicherheit nach DIN 7255.

Alapanyag:

Normál minőség króm-vanádium acélból, lakkozott szár.

Műszaki leírás

Teljes hossz	120 mm
Hegy Ø	4 mm
Szár Ø	12 mm
Súly	90 g
Termék fajtája	Lyukasztó