



Lyukasztó, különleges minőség Krómozott, Hegy Ø: 2mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	745300 2
GTIN	7610733200641
Árucikk kategória	73B

Leírás

Kivitel:

Nyolcszögletű szár kúpos tuskével, egyenletesen átedzett. A speciális **edzett ütőfej** miatt az ütőfej nem forgácsolódik szét.

Különleges hegykeménység – kb. 59 HRC – kiváló szívósság mellett.

Alapanyag:

Különleges minőség extra króm-vanádium acélból, krómozott.

Műszaki leírás

Hegy Ø	2 mm
Teljes hossz	120 mm
Szár Ø	10 mm
Termék fajtája	Lyukasztó