

HOLEX**Sarokcsőfogó (könnyített kivitel), Cső Ø: 2coll****Rendelési adatok**

Rendelés száma	810400 2
GTIN	4045197167026
Árucikk kategória	82A

Leírás**Kivitel:**

Svéd alak, 45°-ban hajlított, széles pofával. Teljes mértékben kovácsolt elveszíthetetlen állítócsavarral.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél; nemesített, induktívan edzett pofa.

Műszaki leírás

Cső Ø	2 coll
Befogási tartomány	76 mm
Teljes hossz	560 mm
Pofszög	45 fok
Pofa nemesítés	Induktívan edzett
Fogó anyaga	Króm-vanádium acél
Termék fajtája	Cső- és vízpumpafogó