



## Lyukasztó, különleges minőség Krómozott, Hegy Ø: 3mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	745300 3
GTIN	7610733200658
Árucikk kategória	73B

### Leírás

#### Kivitel:

Nyolcszögletű szár kúpos tuskével, egyenletesen átedzett. A speciális **edzett ütőfej** miatt az ütőfej nem forgácsolódik szét.

Különleges hegykeménység – kb. 59 HRC – kiváló szívósság mellett.

#### Alapanyag:

Különleges minőség extra króm-vanádium acélból, krómozott.

### Műszaki leírás

Teljes hossz	120 mm
Hegy Ø	3 mm
Szár Ø	10 mm
Termék fajtája	Lyukasztó