

HOLEX**Sarokcsőfogó S alakú pofával, Cső Ø: 1 coll****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 810500 1 |
| GTIN | 4045197237460 |
| Árucikk kategória | 82A |

Leírás**Kivitel:**

Svéd alak, keskeny, speciális kialakítású pofa, önfeszítő, 45°-ban hajlított. Teljes mértékben kovácsolt elveszíthetetlen állítócsavarral.

HOLEX S-pofával a cső hárompontos felfekvéséhez. Markolat **csúszásgátló** műanyag bevonattal.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél; nemesített, induktívan edzett fej. Lakkozott, fényes pofák.

Műszaki leírás

| | |
|--------------------|---------------------------------|
| Cső Ø | 1 coll |
| Teljes hossz | 320 mm |
| Befogási tartomány | 45 mm |
| Pofszög | 45 fok |
| Markolat kivitele | csúszásgátló műanyag bevonattal |
| Gyártási eljárás | teljesen kovácsolt |
| Pofa nemesítés | Induktívan edzett |
| Fogó anyaga | Króm-vanádium acél |
| S pofa | igen |
| Svéd alak | igen |
| Termék fajtája | Cső- és vízpumpafogó |

Tartozék

Recés anya Típus 1

810520 1