

HOLEX**Egykezes csőfogó öntöttvas markolattal, Cső Ø: 1.1/2coll****Rendelési adatok**

Rendelés száma	810850 1.1/2
GTIN	4045197377517
Árucikk kategória	82A

Leírás**Kivitel:**

A rugóterhelésű horogpofa, mely egy bordázott csavarral állítható, az oldalakon lévő skála segítségével gyors előbeállítást tesz lehetővé a mindenkori cső Ø-re.

Perlites **temperöntvény** nyél, pirosra festett.

Felhasználás:

A rugóterhelésű szorítópofák következtében racsnyszerű munkára van lehetőség. A pofák meghúzáskor szorosan a csőhöz nyomódnak és a markolat megemelésekor azonnal oldanak (egykezes kezelés).

Műszaki leírás

Befogási tartomány	49 mm
Teljes hossz	240 mm
Cső Ø	1.1/2 coll
Nyél anyaga	perlites temperöntvény
Termék fajtája	Cső- és vízpumpafogó