

**HOLEX****Sarokcsőfogó S alakú pofával, Cső Ø: 2coll****Rendelési adatok**

Rendelés száma	810600 2
GTIN	4045197167064
Árucikk kategória	82A

**Leírás****Kivitel:**

Svéd alak, keskeny, speciális kialakítású pofa, önfeszítő, 45°-ban hajlított. Teljes mértékben kovácsolt elveszítethetetlen állítócsavarral.

**HOLEX S-pofával** a cső hárompontos felfekvéséhez. (Kedvező árú modell).

**Alapanyag:**

Króm-vanádium acél; nemesített, induktívan edzett fej. Lakkozott, fényes pofák.

**Műszaki leírás**

Teljes hossz	560 mm
Befogási tartomány	80 mm
Cső Ø	2 coll
Pofszög	45 fok
Gyártási eljárás	teljesen kovácsolt
Pofa nemesítés	Induktívan edzett
Fogó anyaga	Króm-vanádium acél
S pofa	igen
Svéd alak	igen
Termék fajtája	Cső- és vízpumpafogó

## Tartozék

Recés anya Típus 2

810520 2