



Raptor® csavarfogó, Teljes hossz: 250mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	813600 250
GTIN	4003773054566
Árucikk kategória	83D

Leírás

Kivitel:

Fogó szürkére foszfátózott, fej polírozott, szárok műanyag bevonattal. Áttűzött csukló, **léptető beállítás** gombnyomással, becsípődés védelem. Önszorító a 17 – 32 mm tartományban, a fogószerű pofanyílás **racsnielv szerinti utánfogást** tesz lehetővé.

Felhasználás:

Metrikus és collos hatlapfejű csavarok gyors meghúzása és oldása, lekopott élű és lelakkozott csavarokhoz is. Ideális ellentartáshoz.

Szabvány:

DIN ISO 5743

Műszaki leírás

Befogási tartomány	10 - 32 mm
Befogási tartomány	3/8 – 1.1/4 coll
Teljes hossz	250 mm
Szabvány	DIN ISO 5743
Termék fajtája	Fogókulcs