

HOLEX**Sarokcsőfogó S alakú pofával, Cső Ø: 3coll****Rendelési adatok**

Rendelés száma	810600 3
GTIN	4045197167071
Árucikk kategória	82A

Leírás**Kivitel:**

Svéd alak, keskeny, speciális kialakítású pofa, önfeszítő, 45°-ban hajlított. Teljes mértékben kovácsolt elveszíthetetlen állítócsavarral.

HOLEX S-pofával a cső hárompontos felfekvéséhez. (Kedvező árú modell).

Alapanyag:

Króm-vanádium acél; nemesített, induktívan edzett fej. Lakkozott, fényes pofák.

Műszaki leírás

Befogási tartomány	110 mm
Cső Ø	3 coll
Teljes hossz	630 mm
Pofszög	45 fok
Gyártási eljárás	teljesen kovácsolt
Pofa nemesítés	Induktívan edzett
Fogó anyaga	Króm-vanádium acél
S pofa	igen
Svéd alak	igen
Termék fajtája	Cső- és vízpumpafogó

Tartozék

Recés anya Típus 2

810520 2