

**HOLEX****Egykezes csőfogó öntöttvas markolattal, Cső Ø: 2coll****Rendelési adatok**

Rendelés száma	810850 2
GTIN	4045197377524
Árucikk kategória	82A

**Leírás****Kivitel:**

A rugóterhelésű horogpofa, mely egy bordázott csavarral állítható, az oldalakon lévő skála segítségével gyors előbeállítást tesz lehetővé a mindenkori cső Ø-re.

Perlites **temperöntvény** nyél, pirosra festett.

**Felhasználás:**

A rugóterhelésű szorítópofák következtében racsnyszerű munkára van lehetőség. A pofák meghúzáskor szorosan a csőhöz nyomódnak és a markolat megemelésekor azonnal oldanak (egykezes kezelés).

**Műszaki leírás**

Cső Ø	2 coll
Befogási tartomány	61 mm
Teljes hossz	350 mm
Nyél anyaga	perlites temperöntvény
Termék fajtája	Cső- és vízpumpafogó