

HOLEX**Egykezes csőfogó alumínium markolattal, Cső Ø: 2.1/2coll****Rendelési adatok**

Rendelés száma	810860 2.1/2
GTIN	4045197377586
Árucikk kategória	82A

Leírás**Kivitel:**

A rugóterhelésű horogpofa, mely egy bordázott csavarral állítható, az oldalakon lévő skála segítségével gyors előbeállítást tesz lehetővé a mindenkori cső Ø-re.

Alumínium nyél, szürkére festett. Mintegy 40%-kal könnyebb az öntvény nyélhez képest.

Felhasználás:

A rugóterhelésű szorítópofák következtében racsnyszerű munkára van lehetőség. A pofák meghúzáskor szorosan a csőhöz nyomódnak és a markolat megemelésékor azonnal oldanak (egykezes kezelés).

Műszaki leírás

Teljes hossz	450 mm
Cső Ø	2.1/2 coll
Befogási tartomány	77 mm
Nyél anyaga	Alumínium
Termék fajtája	Cső- és vízpumpafogó