



Csapszegkiütő, különleges minőség krómozott, Hegy Ø D: 3mm



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 746900 3 |
| GTIN | 7610733200702 |
| Árucikk kategória | 73B |

Leírás

Kivitel:

Erős nyolcszögletű szár hengeres tuskéval. Teljes hosszában egyenletesen edzett. A speciálisan **nemesített ütőfej** megakadályozza a szétforgácsolódást. A névleges méretnél 0,05 – 0,5 mm-rel kisebb tényleges Ø megakadályozza a csapszegkiütő beszorulását a furatba.

Különleges minőség, vagyis rendkívül kemény hegy – kb. 59 HRC – kiváló szívósság mellett.

Alapanyag:

Különleges minőség extra króm-vanádium acélból, krómozott.

Műszaki leírás

| | |
|-----------------|--|
| Tüskehossz L2 | 40 mm |
| Teljes hossz L1 | 150 mm |
| Szár Ø S | 10 mm |
| Hegy Ø D | 3 mm |
| Hegykeménység | 59 HRC |
| Alapanyag | Különleges minőség extra króm-vanádium acélból |
| Felület | krómozott |
| Termék fajtája | Csapszegkiütő |