



Csapszegkiütő, különleges minőség krómozott, Hegy Ø D: 5mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	746900 5
GTIN	7610733200726
Árucikk kategória	73B

Leírás

Kivitel:

Erős nyolcszögletű szár hengeres tuskével. Teljes hosszában egyenletesen edzett. A speciálisan **nemesített ütőfej** megakadályozza a szétforgácsolódást. A névleges méretnél 0,05 – 0,5 mm-rel kisebb tényleges Ø megakadályozza a csapszegkiütő beszorulását a furatba.

Különleges minőség, vagyis rendkívül kemény hegy – kb. 59 HRC – kiváló szívósság mellett.

Alapanyag:

Különleges minőség extra króm-vanádium acélból, krómozott.

Műszaki leírás

Tüskehossz L2	40 mm
Hegy Ø D	5 mm
Szár Ø S	10 mm
Teljes hossz L1	150 mm
Hegykeménység	59 HRC
Alapanyag	Különleges minőség extra króm-vanádium acélból
Felület	krómozott
Termék fajtája	Csapszegkiütő