



## Csapszegkiütő markolattal, Hegy Ø: 12mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	747100 12
GTIN	3148511594599
Árucikk kategória	73R

### Leírás

#### Kivitel:

Köracél hengeres tuskével, edzett. „Csillapító” biztonsági nyél a nagyobb kényelem és pontosság érdekében. A speciálisan **nemesített ütőfej** megakadályozza a szétforgácsolódást.

### Műszaki leírás

Teljes hossz L1	280 mm
Hegy Ø	12 mm
Szár Ø S	16 mm
Tüskehossz L2	130 mm
Nyél	csillapító többkomponensű bevonat
Ütőfej kivitele	speciális ütőfej nemesítés
Nemesítés	edzett
Alapanyag	Köracél
Termék fajtája	Csapszegkiütő