



## Csapszegkiütő markolattal, Hegy Ø: 14mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	747100 14
GTIN	3148511594605
Árucikk kategória	73R

### Leírás

#### Kivitel:

Köracél hengeres tuskével, edzett. „Csillapító” biztonsági nyél a nagyobb kényelem és pontosság érdekében. A speciálisan **nemesített ütőfej** megakadályozza a szétforgácsolódást.

### Műszaki leírás

Tüskehossz L2	140 mm
Szár Ø S	18 mm
Teljes hossz L1	290 mm
Hegy Ø	14 mm
Nyél	csillapító többkomponensű bevonat
Ütőfej kivitele	speciális ütőfej nemesítés
Nemesítés	edzett
Alapanyag	Köracél
Termék fajtája	Csapszegkiütő