



Műszerész csapszegkiütők, Hegy Ø D: 5mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	747500 5
GTIN	7610733200504
Árucikk kategória	73B

Leírás

Kivitel:

Köracélból; különösen karcsú és kézre álló. Recézett szárral. Edzett, a speciális **ütőfej nemesítés** megakadályozza a szétforgácsolódást. Különleges hegykeménység (kb. 59 HRC) kiváló szívósság mellett. A névleges méretnél 0,05 – 0,5 mm-rel kisebb tényleges Ø megakadályozza a csapszegkiütő beszorulását a furatba.

Alapanyag:

Extra króm-vanádium acél, krómozott felület.

Műszaki leírás

Szár Ø S	8 mm
Tüskehossz L2	35 mm
Hegy Ø D	5 mm
Teljes hossz L1	120 mm
Hegykeménység	59 HRC
Ütőfej kivitele	speciális ütőfej nemesítés
Alapanyag	Extra króm-vanádium acél
Felület	krómozott
Termék fajtája	Csapszegkiütő