



Műszerész csapszegkiütők, Hegy Ø D: 7mm



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 747500 7 |
| GTIN | 7610733200528 |
| Árucikk kategória | 73B |

Leírás

Kivitel:

Köracélból; különösen karcsú és kézre álló. Recézett szárral. Edzett, a speciális **ütőfej nemesítés** megakadályozza a szétforgácsolódást. Különleges hegykeménység (kb. 59 HRC) kiváló szívósság mellett. A névleges méretnél 0,05 – 0,5 mm-rel kisebb tényleges Ø megakadályozza a csapszegkiütő beszorulását a furatba.

Alapanyag:

Extra króm-vanádium acél, krómozott felület.

Műszaki leírás

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Tüskehossz L2 | 40 mm |
| Teljes hossz L1 | 130 mm |
| Hegy Ø D | 7 mm |
| Szár Ø S | 10 mm |
| Hegykeménység | 59 HRC |
| Ütőfej kivitele | speciális ütőfej nemesítés |
| Alapanyag | Extra króm-vanádium acél |
| Felület | krómozott |
| Termék fajtája | Csapszegkiütő |