



Csapszegkiütő, különleges minőség porszórt bevonattal, Hegy Ø D: 8mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	746920 8
GTIN	7610733243488
Árucikk kategória	73B

Leírás

Kivitel:

Erős nyolcszögletű szár hengeres tuskével. Teljes hosszában egyenletesen edzett. A speciálisan **nemesített ütőfej** megakadályozza a szétforgácsolódást. A névleges méretnél 0,05 – 0,5 mm-rel kisebb tényleges Ø megakadályozza a csapszegkiütő beszorulását a furatba.

Különleges minőség, vagyis rendkívül kemény hegy – kb. 59 HRC – kiváló szívósság mellett.

Alapanyag:

Különleges minőség extra króm-vanádium acélból, krómozott és porszórt.

Műszaki leírás

Teljes hossz L1	150 mm
Tüskehossz L2	45 mm
Hegy Ø D	8 mm
Szár Ø S	10 mm
Hegykeménység	59 HRC
Alapanyag	Különleges minőség extra króm-vanádium acélból
Felület	krómozott, porszórt bevonattal
Termék fajtája	Csapszegkiütő