



Csapszegkiütő markolattal, Hegy Ø: 4mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	747100 4
GTIN	3148511594520
Árucikk kategória	73R

Leírás

Kivitel:

Köracél hengeres tuskéval, edzett. „Csillapító” biztonsági nyél a nagyobb kényelem és pontosság érdekében. A speciálisan **nemesített ütőfej** megakadályozza a szétforgácsolódást.

Műszaki leírás

Tüskehossz L2	60 mm
Szár Ø S	10 mm
Teljes hossz L1	190 mm
Hegy Ø	4 mm
Nyél	csillapító többkomponensű bevonat
Ütőfej kivitele	speciális ütőfej nemesítés
Nemesítés	edzett
Alapanyag	Köracél
Termék fajtája	Csapszegkiütő