



Svédcsavarkulcs megfordítható pofával, Teljes hossz: 205mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	813930 205
GTIN	7314150103447
Árucikk kategória	83F

Leírás

Kivitel:

Ergonomikus markolattal termoplasztikus elasztomerből. Pofaállás 15°. Süllyesztékben kovácsolt, edzett és krómozott. A **svédcsavarkulcsból** a mozgatható, fogazott pofa megfordításával **csőfogó** lesz. A fogazott pofa induktívan edzett és biztonságos fogást garantál.

Szabvány:

ISO 6787; ASME B107.8M-2003

Műszaki leírás

Teljes hossz	205 mm
Maximális kulcsnyílás	28 mm
Teljes hossz	8 coll
Súly	272 g
Szabvány	ISO 6787
Szabvány	ASME B107.8M-2003
Pofaállás	15 fok
Gyártási eljárás	precíziósan edzett és rozsdavédelemmel kezelt
Alapanyag	Nagyteljesítményű acél ötvözet
Felület	krómozott
szikramentes	nem

Megfordítható pofák	igen
Skálázás	igen
Racsnifunkció	nem
Markolat köpeny	igen
Termékfajtája	Svédcsavarkulcs