



## Csapszegkiütő, normál minőség, festett, Hegy Ø D: 5mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	747000 5
GTIN	4049002002847
Árucikk kategória	73U

### Leírás

#### Kivitel:

Erős nyolcszögletű szár hengeres tuskéval. Teljes hosszában egyenletesen edzett. A speciálisan **nemesített ütőfej** megakadályozza a szétforgácsolódást. A névleges méretnél 0,05 – 0,5 mm-rel kisebb tényleges Ø megakadályozza a csapszegkiütő beszorulását a furatba.

#### Szabvány:

**DIN 6450.**

**Geprüfte Sicherheit nach DIN 7255.**

#### Alapanyag:

Normál minőség króm-vanádium légedzett acélból, festett.

### Műszaki leírás

Hegy Ø D	5 mm
Tüskehossz L2	50 mm
Teljes hossz L1	150 mm
Szár Ø S	10 mm
Szabvány	DIN 6450 C
Alapanyag	Króm-vanádium légedzett acél
Felület	festett
Termék fajtája	Csapszegkiütő