

HOLEX**Csapszegkiütő vezetőpersellyel, Hegy Ø: 0,9mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	748000 0,9
GTIN	2050001006721
Árucikk kategória	72C

Leírás**Kivitel:**

Karcsú kivitel bordázott vezetőpersellyel és edzett betéttüskével. **0,9 – 3,9 méret** szabad vezetőpersellyel – **4,9 + 5,9 méret fix szárral.**

Alapanyag:

Króm-vanádium acél.

Műszaki leírás

Teljes hossz	70 mm
Hegy hossza	15 mm
Hegy Ø	0,9 mm
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Termék fajtája	Csapszegkiütő