



Csapszegkiütő markolattal, Hegy Ø: 8mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	747100 8
GTIN	3148511594568
Árucikk kategória	73R

Leírás

Kivitel:

Köracél hengeres tuskéval, edzett. „Csillapító” biztonsági nyél a nagyobb kényelem és pontosság érdekében. A speciálisan **nemesített ütőfej** megakadályozza a szétforgácsolódást.

Műszaki leírás

Teljes hossz L1	216 mm
Hegy Ø	8 mm
Szár Ø S	12 mm
Tüskehossz L2	86 mm
Nyél	csillapító többkomponensű bevonat
Ütőfej kivitele	speciális ütőfej nemesítés
Nemesítés	edzett
Alapanyag	Köracél
Termék fajtája	Csapszegkiütő