

HOLEX**Csapszegkiütő vezetőpersellyel, Hegy Ø: 1,4mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	748000 1,4
GTIN	2050001006738
Árucikk kategória	72C

Leírás**Kivitel:**

Karcsú kivitel bordázott vezetőpersellyel és edzett betéttüskével. **0,9 – 3,9 méret** szabad vezetőpersellyel – **4,9 + 5,9 méret fix szárral.**

Alapanyag:

Króm-vanádium acél.

Műszaki leírás

Teljes hossz	81 mm
Hegy hossza	17 mm
Hegy Ø	1,4 mm
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Termék fajtája	Csapszegkiütő