



Villanszerelő csavarhúzó PlusMinus csavarokhoz, Classic teljesen szigetelt, Profilméret: 2



Rendelési adatok

Rendelés száma	668390 2
GTIN	7610733205691
Árucikk kategória	63E

Leírás

Kivitel:

Nyel és penge **1000 V-ig DIN EN 60900 / VDE 0682-201 szerint teljesen szigetelt**. Minden egyes csavarhúzó feszültség-átütés elleni védelmét vízfürdőben ellenőrzik.

Karcsú nyél bőrbarát elasztomer köpennyel és különösen szívós és ütésálló polipropilén maggal. A különleges felületszerkezetnek köszönhetően a nyél nedves vagy olajos kéz esetén is csúszásmentes.

Penge PB Swiss Tools speciális ötvözetből, legjobb keménység különleges szívósság mellett.

Felhasználás:

Feszültség alatt végzett munkákhoz 1000 V-ig.

A kombinált profilú csavarhúzó profilja tökéletesen illeszkedik a **PlusMinus csavarokba (Pozidriv / hornyos kombinációja)**, melyeket főként elektromos komponensek szerelése során alkalmaznak.

Műszaki leírás

Teljes hossz	205 mm
Profilméret	2
Pengehossz	100 mm
Pozidriv – lapos profil	2 – 1,0x6
Sorozat	Classic VDE
Szabvány	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Profil	Kombi profilú csavarhúzó, Pozidriv / lapos

Termék fajtája

Csavarhúzó