



## Csavarhúzó Phillips-hez üthető véggel, Kereszthorony méret: 1



### Rendelési adatok

Rendelés száma	668300 1
GTIN	4013288191182
Árucikk kategória	63H

### Leírás

#### Kivitel:

**Kraftform nyél** ütésálló műanyagból, **integrált puha felületekkel** (a 4-es méret kivételével) és **üthető véggel. 6-szög penge a nyél végéig átmenő**, szívós, speciális acélból, 6-szög csatlakozással kulcsos rásegítéshez. Nikromatt krómozott felület, fekete hegyek.

#### Felhasználás:

**Csavarhúzó Phillips-hez** DIN 7962 1. lap szerinti keresztornyú csavarokhoz (Phillips Recess-hez is)

Csavar Ø-höz: 2,1 – 3 mm

Pengehossz: 80 mm

Teljes hossz: 178 mm

Hatszög szár kulcsos rásegítéshez: 8 mm

### Műszaki leírás

Hatszög szár kulcsos rásegítéshez	8 mm
Kereszthorony méret	1
Csavar Ø-höz	2,1 – 3 mm
Teljes hossz	178 mm
Pengehossz	80 mm
Gyártó jelölése	917 SPH
Profil	Csavarhúzó Phillips-hez
Ütőfej	igen
Termék fajtája	Csavarhúzó

