

PICARD**Lakatos kalapács SecuTec® nyélvédő hüvellyel, Súly nyél nélkül: 300g****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 750115 300 |
| GTIN | 4016671027952 |
| Árucikk kategória | 76D |

Leírás**Kivitel:****Hickory nyéllal**, ívelt alak, festett.

Süüllesztékben kovácsolt és méretpontosra köszörült kalapácsfej. Gondosan edzett és megeresztett. A fej festett, a lapos vég és él matt fényű.

Biztonsági kalapács SecuTec® acél galléros nyélvédő hüvellyel és **PICARD ékcsavarral** biztosítva. (A kalapácsfej lehúzási értékei többszörösen meghaladják a DIN szerinti lehúzási értékeket).**Szabvány:**Hammerkopf nach **DIN 1041**.**Alapanyag:**

Speciális szerszámacél.

Alkatrész:

Tartalék nyél a 751680 sz. alatt kapható.

Figyelem:**FIGYELEM!**

Ennek a terméknek van egy alternatívája a GARANT-tól!

Ajánlott termék szám: 750110

Műszaki leírás

| | |
|------------------|----------|
| Nyelhossz | 300 mm |
| Súly nyél nélkül | 300 g |
| Termék fajtája | Kalapács |

Tartozék

Hickory fa kalapácsnyél SecuTec® nyélvédő hüvellyel és ékcsavarral Nyélhossz 300 mm

751680 300