



Kis méretű csővágó



Rendelési adatok

Rendelés száma	819350
GTIN	4045197379962
Árucikk kategória	82A

Leírás

Kivitel:

Különösen rövid és kézre álló alak 2 vezetőgörgővel; test speciális fröccsöntvény ötvözetből.

Felhasználás:

Különösen alkalmas kisebb csövek vágásához **nehezen hozzáférhető helyeken. Réz, alumínium és vékonyfalú acél / INOX csövekhez.**

Alkatrész:

818020 sz. tartalék csapszeg a 819100 sz. vágókerék.

Vágókerék Ø: 20 mm

Vágókerék szélessége: 5 mm

Vágókerék furat: 5 mm

Külső cső Ø-höz: 3 - 30 mm

Műszaki leírás

Vágókerék furat	5 mm
Vágókerék szélessége	5 mm
Vágókerék Ø	20 mm
Külső cső Ø-höz	3 - 30 mm
Vezetőgörgők száma	2

Vágókerekek száma

1

Tartozék

Tartalék vágókerék

819100

Nemesacél belső / külső sorjázó Max. cső Ø-höz 35 mm

814920 35

Kerékcsapszeg

818020