

ROLLER**Csővágó INOX (VA) / vörösréz****Rendelési adatok**

Rendelés száma	819500
GTIN	4044942020890
Árucikk kategória	84A

Leírás**Kivitel:**

Robusztus felépítés, nagy igénybevételhez, a stabil orsóvezetésnek, a 2 ill. 4 vezetőgörgőnek és a precíziós vágókerék-/vezetőgörgő csapágyazásnak köszönhetően biztosított a pontos munkavégzés és a derékszögű vágás.

Felhasználás:

Speciálisan VA- és rézcsövek vágásához max. 4 mm falvastagságig.

Vágókerék Ø: 20 mm

Vágókerék szélessége: 5 mm

Vágókerék furat: 5 mm

Külső cső Ø-höz: 6 - 64 mm

Műszaki leírás

Vágókerék szélessége	5 mm
Vágókerék Ø	20 mm
Külső cső Ø-höz	6 - 64 mm
Vágókerék furat	5 mm
Vezetőgörgők száma	4
Vágókerekek száma	1

Tartozék

Nemesacél belső / külső sorjázó Max. cső Ø-höz 54 mm	814920 54
Nemesacél belső / külső sorjázó Max. cső Ø-höz 35 mm	814920 35
Külső-belső csőmaró	819550
Tartalék vágókerék	819520
Nemesacél belső / külső sorjázó Max. cső Ø-höz 54E mm	814920 54E
Kerékcsapszeg	819540