



Villanszerelő csavarhúzó készlet Phillipshez Kraftform nyéllel teljesen szigetelt, Csavarhúzók száma: 4



Rendelési adatok

Rendelés száma	668610 4
GTIN	4013288101990
Árucikk kategória	63H

Leírás

Kivitel:

Nyel és penge **1000 V-ig teljesen szigetelt, DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint.** Minden egyes csavarhúzó feszültség-átütés elleni védelmét vízfürdőben ellenőrzik.

Kraftform nyél ütésálló műanyagból, **beépített puha zónákkal**, amelyek megkönnyítik a nyomaték átvitelét, ezáltal kímélik a kezet és a kart.

Erősen ötvözött speciális acél **penge**. Nikromatt krómozott felület, fekete hegyek ill. vegyileg nikkelezett Lasertip hegy.

Felhasználás:

Feszültség alatt végzett munkákhoz 1000 V-ig.

Tartalom:

1-1 db 668600 sz. csavarhúzó: 1; 2; 3; 4 méret

Műszaki leírás

Csavarhúzók száma	4
Szabvány	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Profil	Csavarhúzó Phillips-hez
Termék fajtája	Csavarhúzó

Tartozék

Csavartartó Típus 2	666425 2
Villanyszerelő csavarhúzó Phillipshez Kraftform nyéllelteljesen szigetelt Kereszthorony méret 2	668600 2
Villanyszerelő csavarhúzó Phillipshez Kraftform nyéllelteljesen szigetelt Kereszthorony méret 1	668600 1
Villanyszerelő csavarhúzó Phillipshez Kraftform nyéllelteljesen szigetelt Kereszthorony méret 3	668600 3
Villanyszerelő csavarhúzó Phillipshez Kraftform nyéllelteljesen szigetelt Kereszthorony méret 0	668600 0
Villanyszerelő csavarhúzó Phillipshez Kraftform nyéllelteljesen szigetelt Kereszthorony méret 4	668600 4
Csavartartó Típus 3	666425 3