



## Villanszerelő csavarhúzó készlet Pozidrivhoz Kraftform nyéllel teljesen szigetelt, Csavarhúzók száma: 5



### Rendelési adatok

Rendelés száma	668710 5
GTIN	4013288102034
Árucikk kategória	63H

### Leírás

#### Kivitel:

Nyel és penge **1000 V-ig teljesen szigetelt, DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint.** Minden egyes csavarhúzó feszültség-átütés elleni védelmét vízfürdőben ellenőrzik.

**Kraftform nyél** ütésálló műanyagból, **beépített puha zónákkal**, amelyek megkönnyítik a nyomaték átvitelét, ezáltal kímélik a kezet és a kart.

Erősen ötvözött speciális acél **penge**. Nikromatt krómozott felület, fekete hegyek ill. vegyileg nikkelezett Lasertip hegy.

#### Felhasználás:

Feszültség alatt végzett munkákhoz 1000 V-ig.

#### Tartalom:

1-1 db 668700 sz. csavarhúzó: 0; 1; 2; 3; 4 méret

### Műszaki leírás

Csavarhúzók száma	5
Szabvány	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Profil	Pozidriv csavarhúzó
Termék fajtája	Csavarhúzó

**Tartozék**

Csavartartó Típus 3	666425 3
Villanyszerelő csavarhúzó Pozidrivhoz Kraftform nyéllelteljesen szigetelt Kereszthorony méret 1	668700 1
Villanyszerelő csavarhúzó Pozidrivhoz Kraftform nyéllelteljesen szigetelt Kereszthorony méret 4	668700 4
Villanyszerelő csavarhúzó Pozidrivhoz Kraftform nyéllelteljesen szigetelt Kereszthorony méret 2	668700 2
Villanyszerelő csavarhúzó Pozidrivhoz Kraftform nyéllelteljesen szigetelt Kereszthorony méret 0	668700 0
Villanyszerelő csavarhúzó Pozidrivhoz Kraftform nyéllelteljesen szigetelt Kereszthorony méret 3	668700 3
Csavartartó Típus 2	666425 2