



Villanszerelő csavarhúzó Pozidrivhoz, csökkentett penge Ø-vel, Kraftform nyéllal teljesen szigetelt, Kereszthorony méret: 2



Rendelési adatok

Rendelés száma	668720 2
GTIN	4013288160249
Árucikk kategória	63H

Leírás

Kivitel:

Nyel és penge **1000 V-ig DIN EN 60900 / VDE 0682-201 szerint teljesen szigetelt**. Minden egyes csavarhúzó feszültség-átütés elleni védelmét vízfürdőben ellenőrzik.

Kraftform nyél ütésálló műanyagból, **beépített puha zónákkal**, amelyek megkönnyítik a nyomaték átvitelét, ezáltal kímélik a kezet és a kart.

Penge erősen ötvözött speciális acélból, cinkfoszfátózott.

Kisebb penge Ø integrált védő szigeteléssel mélyen lévő csavaros és rugós elemekhez (penge Ø = szigetelés Ø a penge elülső részén).

Felhasználás:

Feszültség alatt végzett munkákhoz 1000 V-ig.

Műszaki leírás

Teljes hossz	205 mm
Kereszthorony méret	2
Pengehossz	100 mm
Csavar Ø-höz	3,1 – 5,2 mm
Gyártó jelölése	165 iS
Szabvány	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Profil	Pozidriv csavarhúzó
Termék fajtája	Csavarhúzó

