



Villanszerelő csavarhúzó készlet Pozidrivhoz Kraftform nyéllel teljesen szigetelt, Csavarhúzók száma: 3



Rendelési adatok

Rendelés száma	668710 3
GTIN	4013288102010
Árucikk kategória	63H

Leírás

Kivitel:

Nyel és penge **1000 V-ig teljesen szigetelt, DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint.** Minden egyes csavarhúzó feszültség-átütés elleni védelmét vízfürdőben ellenőrzik.

Kraftform nyél ütésálló műanyagból, **beépített puha zónákkal**, amelyek megkönnyítik a nyomaték átvitelét, ezáltal kímélik a kezét és a kart.

Erősen ötvözött speciális acél **penge**. Nikromatt krómozott felület, fekete hegyek ill. vegyileg nikkelezett Lasertip hegy.

Felhasználás:

Feszültség alatt végzett munkákhoz 1000 V-ig.

Tartalom:

1-1 db 668700 sz. csavarhúzó: 1; 2; 3 méret

Műszaki leírás

Csavarhúzók száma	3
Szabvány	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Profil	Pozidriv csavarhúzó
Termék fajtája	Csavarhúzó

Tartozék

Villanyszerelő csavarhúzó Pozidrivhoz Kraftform nyéllelteljesen szigetelt Kereszthorony méret 3	668700 3
Villanyszerelő csavarhúzó Pozidrivhoz Kraftform nyéllelteljesen szigetelt Kereszthorony méret 0	668700 0
Villanyszerelő csavarhúzó Pozidrivhoz Kraftform nyéllelteljesen szigetelt Kereszthorony méret 1	668700 1
Villanyszerelő csavarhúzó Pozidrivhoz Kraftform nyéllelteljesen szigetelt Kereszthorony méret 4	668700 4
Csavartartó Típus 2	666425 2
Villanyszerelő csavarhúzó Pozidrivhoz Kraftform nyéllelteljesen szigetelt Kereszthorony méret 2	668700 2
Csavartartó Típus 3	666425 3