



## Kötőrő kalapács 3K-nyéllel, Súly nyél nélkül: 1kg



### Rendelési adatok

Rendelés száma	751020 1
GTIN	8024886005999
Árucikk kategória	76D

### Leírás

#### Kivitel:

Kötőrő kalapács fej süllyesztékben kovácsolt. Előírászerűen edzett és megeresztett lapos végek, feketére festett fej, matt fényű munkafelületek.

Kötőrő kalapács törhetetlen **3K nyéllel** (alumínium belső rész, poliamid és kaucsuk alkotórészek), rákovácsolt nyélvédő gallérral és plusz nyélvédővel. Előny: törhetetlen, ergonomikus, csúszásmentes, **vibrációmentes és kíméli a csuklót.**

#### Szabvány:

**DIN 6475**

#### Alapanyag:

Speciális szerszámacél.

#### Figyelem:

**FIGYELEM!**

Ennek a terméknek van egy alternatívája a GARANT-tól!

Ajánlott termékszám: 751010

### Műszaki leírás

Súly nyél nélkül	1 kg
Nyélhossz	260 mm
Termék fajtája	Kalapács

