

Garant**Műanyagcső-vágó olló, Max. Ø-höz: 42mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	819670 42
GTIN	4045197675873
Árucikk kategória	81C

Leírás**Kivitel:**

Műanyag csövek könnyű vágására szolgáló ollók. Széles csőfelfekvés a derékszögű vágás érdekében. Cserélhető, speciálisan edzett kés.

Ergonomikus **présöntött magnézium** ollótest **gumírozott markolattal**. Kényszervezetett vágóerő kifejtés a fogasléc és vágóél szerkezeti egységének köszönhetően. Az él PTFE tapadásgátló bevonatú és ezáltal kitűnő csúszási jellemzőkkel rendelkezik. Szerszám nélküli késcseré a gyorscsere rendszernek köszönhetően.

Felhasználás:

PE-, PP-, VPE-, PB- és PVDF-csövek vágásához. (Nagyon kis falvastagság esetén csak feltételesen lehetséges.) Különösen alkalmas karmantyúhegesztés előkészítéséhez. Csővágó olló könnyű vágáshoz.

Figyelem:

Tömlővágó ollókat lásd 769940, 769960 és 769980. sz. alatt.

Műszaki leírás

Max. Ø-höz	42 mm
Termék fajtája	Olló

Tartozék

Tartalék kés Max. Ø-höz 42 mm

819675 42