



Ráverő kalapács „Ultratec” nyéllel, Súly nyél nélkül: 4kg



Rendelési adatok

Rendelés száma	750900 4
GTIN	4016134508134
Árucikk kategória	73V

Leírás

Kivitel:

Kovácsolt kalapácsfej, edzett, megeresztett és minden oldalon köszörült. Feketére festett felület, munkafelületek fényesek.

Törhetetlen „Ultratec” üvegszálás nyéllel.

Szabvány:

DIN 1042

Alapanyag:

Speciális szerszámacél.

Műszaki leírás

Nyélhossz	900 mm
Súly nyél nélkül	4 kg
Termék fajtája	Kalapács