

CoolSpeed®**Gyors forgású orsóház, Típus: TB****Rendelési adatok**

Rendelés száma	319991 TB
GTIN	4045197911469
Árucikk kategória	36D

Leírás**Kivitel:**

Hűtőfolyadékkal (10 – 60 bar) meghajtott gyors forgású orsó, max. 75000 ford./perc fordulatszámmal.

Felhasználás:

Növekszik az előtoló és forgácsolási sebesség, elsősorban kis átmérőjű szerszámokhoz (szár Ø 3 – 6 mm) alkalmazható. Használható fúráshoz, sorjázáshoz, gravírozáshoz, korlátozottan maráshoz.

Műszaki leírás

Külső Ø D	25 mm
Szárhossz L ₁	10 mm
Külső Ø D ₁	25,5 mm
L ₂	30 mm
Termék fajtája	Gyors forgású orsó