

Kalapácsnyél, Nyélhossz: 330mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	751700 330
GTIN	4028656482502
Árucikk kategória	76D

Leírás

Kivitel:

Csomómentes fából, 1a minőségi osztály. Egyenes növésű. Szálfutás párhuzamos a nyéltengellyel. A felület simára köszörült és viasszal bevont. **Ívelt** alak.

Szabvány:

DIN 5111 und DIN 5112.

Alkalmazható:

Kalapácsfejekhez ovális DIN szerinti szemmel.

Figyelem:

A 750125 és 750810 sz. kalapácshoz nem alkalmas.

Műszaki leírás

Nyélhossz	330 mm
Kalapácsfej tömeghez	0,6 kg
Szabvány	DIN 5111
Termék fajtája	Nyél

Tartozék

Gyűrűs ék készlet 10 darabos Külső Ø 14 mm	752010 14
--	-----------