

HALDER**SIMPLEX kímélő kalapács superplasztik betétekkel, fehér, Ház Ø /
alapanyag: 80Gmm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	753100 80G
GTIN	4030618300212
Árucikk kategória	73W

Leírás**Kivitel:**

Stabil, kétrészes alumínium ház két cserélhető betéttel. Különböző megmunkálási célokra megfelelő betétek állnak rendelkezésre.

Minden betéttípus kombinálható is egymással.

Kímélő és domborító kalapácsok: Alumínium vagy temperöntvény ház; fa nyél.

Felhasználás:

A méret = **Alumínium ház:** Könnyű munkákhoz, pl. pozicionáló ütésekhez.

G méret = **Temperöntvény ház:** Súlyos, erős ütésekhez, pl. gépalkatrészek stb. felhelyezésére.

Alkatrész:

Tartalék nyél a 753400 sz. alatt és kímélő kalapács tartórész a 753310 sz. alatt kapható.

Figyelem:

Méretjelölés: **A** = alumínium ház; **G** = temperöntvény ház

Műszaki leírás

Teljes hossz	490 mm
Fejhossz betétekkel	165 mm
Ház anyaga	Acélöntvény
Betét ütőfelület Ø	80 mm
Súly	2,66 kg
Nyél anyaga	Fa

Nyelhossz	400 mm
Sorozat	SIMPLEX kémélő kalapács
Betét anyaga	Szuperplasztik, közép kemény
Gyártó jelölése	SIMPLEX
Festék	fehér
Termék fajtája	Kalapács

Tartozék

SIMPLEX kémélő kalapács kompozit gumi betét Kalapácsfej Ø-höz 80 mm	753500 80
SIMPLEX kémélő kalapács tartalék nyél Ház Ø 80 mm	753400 80
SIMPLEX kémélő kalapács tartórész betétek nélkül, nyél nélkül Ház Ø / anyag 80G mm	753310 80G
SIMPLEX kémélő kalapács szuperplasztik betét Kalapácsfej Ø-höz 80 mm	753700 80
SIMPLEX kémélő kalapács tartalék nyél Ház Ø 80L mm	753400 80L