

**HALDER****SIMPLEX kímélő kalapács tartó rész betétek nélkül, nyél nélkül, Ház Ø / anyag: 40Amm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	753310 40A
GTIN	4030618301370
Árucikk kategória	73W

**Leírás****Kivitel:**

Stabil, kétrészes alumínium vagy temperöntvény ház. Különböző megmunkálási célokra megfelelő betétek állnak rendelkezésre. Minden betéttípus kombinálható is egymással.

**Felhasználás:**

**A** méret = **Alumínium ház:** Könnyű munkákhoz, pl. pozicionáló ütésekhez.

**G** méret = **Temperöntvény ház:** Súlyos, erős ütésekhez, pl. gépalkatrészek stb. felhelyezésére.

**Alkalmazható:**

SIMPLEX kímélő kalapács 752800 / 752900 / 753100 / 753200 / 753300 sz.

**Figyelem:**

Méretjelölés: **A** = alumínium ház; **G** = temperöntvény ház Alumínium házra nem szabad lágy fém betéteket (Ho sz. 754000) szerelni.

**Műszaki leírás**

Betét ütőfelület Ø	40 mm
Ház anyaga	Alumínium
Ház Ø	40 mm

Sorozat	SIMPLEX kímélő kalapács
Súly	170 g
Gyártó jelölése	SIMPLEX
Termék fajtája	Kímélő kalapács ház