



Műanyag kalapács Cellidor betétekkel, Kalapácsfej Ø: 27mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	754500 27
GTIN	4013288001146
Árucikk kategória	73C

Leírás

Kivitel:

Erős, présöntött cink középrész nyélvédő hüvellyel és ütésálló betétekkel. ívelt kalapácsnyéllel. Ütésálló betétekkel **cellidor**-ból (sárga).

Felhasználás:

Munkadarabok beigazításához vagy gépasztalokra történő pontos felhelyezéséhez ill. szerelési munkáknál kíméletes ütésekhez.

Alkatrész:

Tartalék cellidor betétet lásd 754600 sz.; tartalék nyeleket lásd 754400 sz.

Műszaki leírás

Kalapácsfej Ø	27 mm
Nyel anyaga	Kőris
Súly	0,276 kg
Nyelhossz	265 mm
Fejhossz betétekkel	90 mm
Ház Ø	27 mm
Sorozat	100
Betét anyaga	Cellidor, sárga, kemény
Gyártó jelölése	100

Visszaütésmentes	nem
Kombinálható betétek	igen
Termék fajtája	Kalapács

Tartozék

Tartalék poliuretán betét Kalapácsfej Ø 27 mm	754300 27
Tartalék Cellidor betét Kalapácsfej Ø 27 mm	754600 27
Kőris kalapácsnyél ékkel Kalapácsfej Ø-höz 27 mm	754400 27