

Garant**Kímélő kalapács nylon betétekkel és acél középső résszel, Kalapácsfej Ø: 32mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	754120 32
GTIN	4045197680426
Árucikk kategória	71D

Leírás**Kivitel:**

Erős, fém középrész Hickory fa kalapácsnyéllel, nylon nyélvédő hüvellyel és gyűrűs ékkel. Az ütés- és kopásálló nylon betétek egy kettős hatású rögzítőrendszerrel kapcsolódnak a közdarabhoz.

Acél középrész.

Felhasználás:

Munkadarabok beigazításához vagy gépasztalokra történő pontos felhelyezéséhez ill. szerelési munkáknál kíméletes ütésekhez.

Alkatrész:

Tartalék nylon betét a 754180 sz. alatt és tartalék nyél a 751650 sz. alatt kapható.

Műszaki leírás

Nyélhossz	300 mm
Súly	0,357 kg
Kalapácsfej Ø	32 mm
Fejhossz betétekkel	87 mm
Termék fajtája	Kalapács

Tartozék

Hickory fa kalapácsnyél nyélvédővel és gyűrűs ékkel
Nyélhossz 300 mm

751650 300

Tartalék nylon betét, darab Kalapácsfej Ø 32 mm

754180 32