



## Műanyag kalapács Cellidor betétekkel, Kalapácsfej Ø: 50mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	754500 50
GTIN	4013288001184
Árucikk kategória	73C

### Leírás

#### Kivitel:

Erős, présöntött cink középrész nyélvédő hüvellyel és ütésálló betétekkel. ívelt kalapácsnyéllel. Ütésálló betétekkel **cellidor**-ból (sárga).

#### Felhasználás:

Munkadarabok beigazításához vagy gépasztalokra történő pontos felhelyezéséhez ill. szerelési munkáknál kíméletes ütésekhez.

#### Alkatrész:

Tartalék cellidor betétet lásd 754600 sz.; tartalék nyeleket lásd 754400 sz.

### Műszaki leírás

Ház Ø	50 mm
Nyelhossz	340 mm
Súly	0,905 kg
Kalapácsfej Ø	50 mm
Fejhossz betétekkel	115 mm
Nyel anyaga	Kóris
Sorozat	100
Betét anyaga	Cellidor, sárga, kemény
Gyártó jelölése	100

Visszaütésmentes	nem
Kombinálható betétek	igen
Termék fajtája	Kalapács

## Tartozék

Kőris kalapácsnyél ékkel Kalapácsfej Ø-höz 50 mm	754400 50
Tartalék poliuretán betét Kalapácsfej Ø 50 mm	754300 50
Tartalék Cellidor betét Kalapácsfej Ø 50 mm	754600 50