

Garant**Kímélő kalapács nylon betétekkel és acél középső résszel, Kalapácsfej Ø: 50mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	754120 50
GTIN	4045197680440
Árucikk kategória	71D

Leírás**Kivitel:**

Erős, fém középrész Hickory fa kalapácsnyéllel, nylon nyélvédő hüvellyel és gyűrűs ékkel. Az ütés- és kopásálló nylon betétek egy kettős hatású rögzítőrendszerrel kapcsolódnak a közdarabhoz.

Acél középrész.

Felhasználás:

Munkadarabok beigazításához vagy gépasztalokra történő pontos felhelyezéséhez ill. szerelési munkáknál kíméletes ütésekhez.

Alkatrész:

Tartalék nylon betét a 754180 sz. alatt és tartalék nyél a 751650 sz. alatt kapható.

Műszaki leírás

Nyélhossz	320 mm
Fejhossz betétekkel	117 mm
Kalapácsfej Ø	50 mm
Súly	0,89 kg
Termék fajtája	Kalapács

Tartozék

Tartalék nylon betét, darab Kalapácsfej Ø 50 mm	754180 50
Hickory fa kalapácsnyél nyélvédővel és gyűrűs ékkel Nyélhossz 320 mm	751650 320